

# 强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020970303000345

欧姆龙株式会社(生产者)及欧姆龙自动化(中国)有限公司(生产者授权代表)确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求,对本声明承担全部法律责任。

欧姆龙株式会社(生产者)及欧姆龙自动化(中国)有限公司(生产者授权代表)声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测,符合相关标准要求;自本声明签署之日起,生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求;保存本声明涉及的技术文档至少10年;正确使用强制性产品认证标志;如产品或其符合性信息发生变更,将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 欧姆龙株式会社  
生产者地址: 日本京都市下京区盐小路通堀川东入南不动堂町801番地  
依据的强制性产品认证规则: CNCA-C03-02:2014 低压元器件  
产品名称: 时间继电器  
产品系列、型号、规格: (见附页)  
依据的标准: GB/T14048.5-2017  
生产企业名称: 欧姆龙(上海)有限公司  
生产企业地址: 中国(上海)自由贸易试验区金吉路789号

## 生产者联系信息

名称: 欧姆龙株式会社  
地址: 日本京都市下京区盐小路通堀川东入南不动堂町801番地  
联系人: 古川 大富  
电话: 0081-75-344-7231  
电子邮箱: motohisa.furukawa@omron.com  
自我声明时间: 2020-07-21  
自我声明地点: 日本京都市  
指定签字人: 大島恒俊  
签章:



## 授权代表信息

名称: 欧姆龙自动化(中国)有限公司  
地址: 上海市市辖区浦东新区银城中路200号中银大厦2211室  
联系人: 杨景丛  
电话: 010-57395399  
电子邮箱: jcyang@gc.omron.com  
自我声明时间: 2020-07-21  
自我声明地点: 中国上海市  
指定签字人: 松田花弘  
签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台(cx.cnca.cn)或扫描右上角二维码查询。

## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020970303000345

产品系列、型号、规格:

H3Y,H3YN:  $U_i$ :250V; $U_{imp}$ :2.5kV; $I_{th}$ :5A,3A,1A,100mA; 2极输出: $U_e/I_e$ :AC-15:250V/3A,AC-13:250V/5A,DC-13:30V/0.5A,4极输出: $U_e/I_e$ :AC-15:250V/2A,AC-13:250V/3A,DC-13:30V/0.5A,-CBG:4极输出: $U_e/I_e$ :AC-15:220V/0.5A,AC-13:220V/1A,DC-13:24V/0.5A; IP40; 型号解释见附件

### 生产者联系信息

名称: 欧姆龙株式会社  
地址: 日本京都市下京区盐小路通堀川东入南不动堂町801番地  
联系人: 古川 大富  
电话: 0081-75-344-7231  
电子邮箱: motohisa.furukawa@omron.com  
自我声明时间: 2020-07-21  
自我声明地点: 日本京都市  
指定签字人: 大富恒俊  
签章:



### 授权代表信息

名称: 欧姆龙自动化(中国)有限公司  
地址: 上海市市辖区浦东新区银城中路200号中银大厦2211室  
联系人: 杨景丛  
电话: 010-57395399  
电子邮箱: jcyang@gc.omron.com  
自我声明时间: 2020-07-21  
自我声明地点: 中国上海市  
指定签字人: 杨景丛  
签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020970303000345

产品系列、型号、规格(本自我声明基于强制性产品认证证书2008010303263481转换, 以下内容同原证书附件):

型号的解释:

H3Y □ □ □ □ □ □ □ □  
↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑  
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

序号	分类	记号	记号的含义
①	基本型号	H3Y	时间继电器
②	输出规格	2	接点输出 2 极
		4	接点输出 4 极
③	接点种类	无	普通接点
		CBG	镀金接点
		Z	双接点
④	表面安装	无	普通(插座端子)
		0	预备(印刷基板用端子)
⑤	销售地区	无	Global Standard 地区
		C	Asia 地区
⑥	外壳颜色	无	非黑色外壳
		B	黑色外壳
⑦	改进产品分类	数字或字母	面向特定客户改进的特殊品, UL 认定产品(例如, 定时时间固定等)

\*备注: 本次没有增加新的型号, 为满足部分客户需求, 从原有的型号中抽出 3 种电压规格作为-C 机种。  
-C 机种电压规格为: AC110V, AC220V, DC24V, 原 H3Y 中包含这 3 种电压规格。

H3YN □ □ □ □ □ □ □ □  
↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑  
① ②③ ④⑤ ⑥ ⑦

序号	分类	记号	记号的含义
①	基本型号	H3YN	时间继电器
②	输出规格	2	接点输出 2 极
		4	接点输出 4 极
③	时间规格	无	0.1s-10min
		1	0.1min-10h
		2	预备(0.05S-5min)
④	接点种类	无	普通接点
		Z	双接点(提高接触可靠度, 最小适用负载 DC1V0.1mA)
⑤	表面安装	无	普通(插座端子)
		0	预备(印刷基板用端子)
⑥	外壳颜色	无	非黑色外壳
		B	黑色外壳
⑦	改进产品分类	数字或字母	面向特定客户改进的特殊品, UL 认定产品(例如, 预置的时间规格或输出时序改变等)

### 生产者联系信息

名称: 欧姆龙株式会社  
地址: 日本京都市下京区盐小路通堀川东入南不动堂町801番地  
联系人: 古川 大富  
电话: 0081-75-344-7231  
电子邮箱: motohisa.furukawa@omron.com  
自我声明时间: 2020-07-21  
自我声明地点: 日本京都市  
指定签字人:   
签章: 

### 授权代表信息

名称: 欧姆龙自动化(中国)有限公司  
地址: 上海市市辖区浦东新区银城中路200号中银大厦2211室  
联系人: 杨景丛  
电话: 010-57395399  
电子邮箱: jcyang@gc.omron.com  
自我声明时间: 2020-07-21  
自我声明地点: 中国上海市  
指定签字人:   
签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。